



度付レンズ

第2版



/SE-033B

一般医療機器眼鏡 35065000(JMDN コード) 度付レンズ VC750

届出番号 08B3X100020VC750

【形状・構造及び原理等】

プラスチック製 屈折率:1.585

適切な度数のレンズを使用して網膜上に結像させる事により視力を補正します。

公称寸法は、縦 25.0mm、横 35.0mm、厚さ 2.5mm です。また度数(単位はディオプリー(D))は、レンズに刻印してあります。

【使用目的又は効果】 眼鏡

【使用方法等】 レンズを指定品番のスイミングゴーグルの鼻ベルト、ストラップ、バックルに装着して使用します。

【使用上の注意】 度付レンズをスイミングゴーグルの鼻ベルト、ストラップ、バックルなどに組み込むときは、裏面に記載の組立て方法を参照してください。

【保管方法及び有効期間等】 室温で保管してください。

2017年11月1日(第2版)

2014年12月1日(第1版)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 製造販売元: 株式会社タバタ 茨城県常陸大宮市工業団地 651-2
電話番号: 0120-989-023

A4判の添付文書が必要な場合にはお申し出ください。

第2版

別売りのパーツキット VPS741J と、度付レンズ VC750 を組み合わせたスイミングゴーグルの特徴等は以下の通りです。

- パッドが外れないインサート方式採用。ゴーグルの上げ下げ時にパッドがずれる心配がありません。
- 塵が繁殖しにくい形状仕様です。(ISO 022196 適合)
- 競泳用に開発した水膜くもり止め加工を施してありますので、よりクリアな視界で快適なスイミングがお楽しみいただけます。
- レンズの素材には、耐衝撃性に優れたポリカーボネートを使用しています。
- レンズの光学特性は、JIS T-7313の規格値に品質管理されています。
- レンズは、紫外線(UV:380nm以下)から目を保護します。

⚠警告(取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことがある事項)

- 必ずこの取扱説明書をよく読み、取り扱い方法と警告及び注意事項を完全に理解してからご使用ください。
- 本製品は水泳専用のゴーグルです。水泳以外の目的には絶対に使用しないでください。また、潜水用としての使用は危険ですのでおやめください。
- 使用前には必ず各部を点検してください。レンズに境界を妨げるようなキズや、ストラップおよびフェイスパッド部分に亀裂やキズがある場合には使用しないでください。
- レンズ(フェイスパッド部分)を顔から前方方向に引っ張ると、ストラップの伸縮によって顔や目に当たってケガをする恐れがありますので、スイミングゴーグルの着脱には十分ご注意ください。
- スイミングゴーグルは衝撃によるケガ等から目を保護するための製品ではありません。水中に飛び込む時や、水泳中は常に周囲の安全を確認して、衝突や接触には十分ご注意ください。ゴーグルを着用したまま、海岸や川岸、岩場等で飛び込むことは絶対におやめください。
- 他の人に本製品を貸し出す場合には、警告、注意、取扱い上の注意、使用后・保管上の注意を十分にご説明の上、必ずこの取扱説明書を添付してください。

⚠注意(取り扱いを誤った場合、傷害または物的損害が発生することがある事項)

- 使用前には、必ずストラップの長さ(または鼻ベルトの長さ)を調整してください。調整が不十分な場合には水漏れが起ったり、目の周囲に圧迫感を強く感じたりすることがあります。
- 水圧の影響で目が痛くなりやすいため、深く潜らないでください。
- 長時間使用中、ごくまれにフェイスパッドの密着によって肌に異常(かぶれ、痒み、赤み)が生じることがあります。その場合はただちに使用を中止してください。万一、アレルギー症状が出た場合は専門医の診断を受けてください。

■お問い合わせ先 株式会社タバタ 〒130-0005 東京都墨田区東駒形1-3-17

お客様相談室 TEL:0120-989-023

受付時間:月曜日～金曜日 9:30～12:00,13:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製品に関するお知らせ・情報はVIEWホームページをご覧ください。

<http://tabata.jp/view/>

取扱い上の注意

- レンズ内側にはくもり止め加工が施されていますので、直接指で触れないようにしてください。
- レンズ内側に施されているくもり止め加工は、水分がレンズ面にいきわたることにくもり止め効果があらわれます。使用前にレンズ内側をよく水で濡らしてからご使用ください。
- くもり止め液は、必ず当社製品を使用してください。市販のくもり止め液の中には、プラスチック素材を侵してひび割れ等を起こさせるものがあります。
- ゴーグル各部に無理な力を加えないでください。変形したり破損したりする可能性があります。
- ストラップをきつく締めすぎると不快に感じたり目の周りに跡がついたりする可能性があります。適度なフィット感が得られる範囲内で調整してください。
- タオルや爪でレンズ面をこすらないでください。キズの発生や、くもり止め加工面（レンズ内側）の白化原因となります。また、砂などが付着した場合はこすり取らず、必ず水でよくすすぎ洗いをしてください。
- ファンデーションやUVカットクリーム（サンスクリーン）、整髪料などがフェイスパッドやレンズに付着すると、落ちなくなる可能性があります。


使用後、保管上の注意

- 使用後は必ず水でよくすすぎ洗いを行なってください。レンズ内側に水アカや手の脂分等の汚れが付着するとくもりの原因となります。また、くもり止め液が付着した状態で保管しないでください。
- 水洗い後は水分を振り切り、十分に陰干しをしてから保管してください。水に濡れたまま長時間放置するとカビなどが発生することがあります。
- 汚れが気になる場合は、中性洗剤をうすめて入れた水（メーカー指定の食器洗い同等）で洗ってください。洗浄後は必ず水でよくすすぎ洗いを行ってください。洗剤成分が少しでも残っていると、プラスチック素材を侵してひび割れ起こる可能性があります。
- シンナーやアルコール等の有機系溶剤を汚れ落としに使用しないでください。変形や変色の原因となります。
- 水着、スミミングキャップ、タオルやその他の色物と長時間接触した状態で保管すると、まれに相互の色が移行する場合があります。特に濡れた状態では起こりやすくなりますので、使用後はケースや袋等に入れて持ち運びしてください。
- 夏場の直射日光下や、車のトランクの中、暖房器のそば、サウナ室など極端に高温になる場所で乾燥させたり、放置したりすると、変形や性能劣化の原因となります。


バックルの取り付け方

度付レンズ VC750 のレンズサイドの溝に別売りのパーツキット VPS741J のバックルをはめ込みます。

（レンズ内側にはくもり止め加工が施されておりますので、手を触れないようにご注意ください。）



ストラップの調整



鼻ベルトの調整



鼻ベルトはXS、S、M、Lの4サイズあります。お好みの長さの鼻ベルトを選んでレンズ穴に差し込んでください。

- ① 鼻ベルトを斜めに傾けながら、突起部分がしっかりと穴に入るようにはめ込みます。同様にもう片方もはめ込んでください。
- ② 鼻ベルトのサイズを交換する場合は、鼻ベルトをAの矢印の方向に傾けながら引っ張ると外れます。同様にもう片方も外したら、選び直したサイズの鼻ベルトを①の手順ではめ込んでください。

お客様へ

製品には万全を期しておりますが、万一お買上げの製品に不備がございましたら、お手数ですが現品とともにこの取扱説明書およびご購入時のレシート（もしくは領収書）をお買い求めいただきました店舗にお持ちください。代品とお取り替えさせていただきます。尚、次の場合の補償、代償につきましては応じかねますのでご容赦ください。

- 事故、誤用、乱用、酷使、不適切な修理または改造による破損や故障
- 取扱い上の不注意による破損や損傷
- 使用中に生じた外観上の変化（ケース、レンズ、ストラップの傷など）
- お買上げ後の運搬、移動、保管上の不備などによる破損や損傷